

PHILIPS

Arbour
buitenlantaarn 3,8W

Armaturen voor
buitenverlichting


3000 K

Antraciet

Waterbestendig



8719514490260



Onze meest energie- efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips heeft een ultra-efficiënte buitenlamp ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 3 keer langer mee dan de andere Philips LED-buitenlampen en verbruikt deze lamp slechts 50% van de hoeveelheid energie. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

Duurzame lichtoplossingen

- Ultra-efficiënt

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

8719514490260

Hoogwaardig licht

- Helderwit licht 3000 K

Kenmerken

Ultra-efficiënt

Verbruikt ten minste 50% minder energie in vergelijking met gelijksoortige, standaard LED-lampen van Philips.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Helderwit licht 3000 K

Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft helder wit licht op 3000 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Warmwit licht: Nee
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkellampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 2 kg
- Hoogte: 77 cm
- Lengte: 10 cm
- Breedte: 10 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 50.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lichtkleur: 3000 K
- Netspanning: 220-240
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Ja

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514490260
- Nettogewicht: 2 kg
- Brutowicht: 2,19 kg
- Hoogte: 78,5 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 11 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003266101



Publicatiedatum:
2024-06-17
Versie: 0.181

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.