

# PHILIPS

Globe 11 W (gelijk aan 75 W) G95 E27

Slimme LED

Alle kleuren

Kunststof

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169170919



## Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Deze slimme bolvormige WiZ LED-lamp zorgt voor verlichting die rekening houdt met de mensen in huis. Stel verschillende tinten warmwit tot koelwit licht in die je helpen concentreren of juist ontspannen. Je kunt timers instellen die je lampen automatisch in- of uitschakelen gebaseerd op jouw dag- of weekritme. Bijvoorbeeld als je wakker wordt of bij het slapen gaan. Je kunt ze bedienen met je smartphone of met je stem, zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

### Eenvoudige installatie

- Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

### Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.

### Slimme functies


- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

### Lichtinstellingen

- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.

# Kenmerken

## Directe installatie



Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!

## Overal je lampen bedienen

Bedien je apparaten met je smartphone, waar je ook bent. Heb je apparaten aan laten staan toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

## Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties



Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

## Schema voor lichtautomatisering



Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.

## Eigen lichtscènes

Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de WiZmote of je stem.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: G95
- Fitting: E27
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Draadloos dimmen

## Lampafmeting

- Hoogte: 13,9 cm
- Gewicht: 0,11 kg
- Breedte: 9,5 cm

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000 hr

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 (RGB) K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 1055 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

#### Diversen

- EyeComfort: Ja

#### Andere eigenschappen

- Lampstroom: 75 mA
- Rendement: 95 lm/W

#### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169170919
- EOC: 872016917091900
- Producttitel: PHI WFB 75W G95 E27  
822-65 RGB 1PF/6

#### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 11 W
- Vermogensequivalent: 75 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

#### Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 13,9 cm

#### Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Nominale lichtstroom: 1055 lm
- Nominiaal vermogen: 11 W

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1421113
- Meetreferentie van lichtstroom:  
Sphere

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169170919
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutoweight: 0,21 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 10,5 cm



Publicatiedatum:  
2025-02-02  
Versie: 0.276

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.