

# PHILIPS

Lamp 60W A60 E27  
x2

Slimme LED

Instelbaar wit licht, slimme lamp

Tot 806 lumen

Eenvoudig te installeren

Bediening met app of stem



8720169303034



## Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Philips LED-lampen geven mooi warmwit licht, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging voor je oude traditionele lampen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Draadloos dimmen

## Lampafmeting

- Hoogte: 11,1 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Breedte: 6 cm

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000 hr

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte

## Diversen

- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 65 mA
- Rendement: 100 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 8 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 11,1 cm

## Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 8 W

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1877820
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169303034
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutogewicht: 0,2 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 14 cm



Publicatiedatum:  
2025-02-02  
Versie: 0.193

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.