

# PHILIPS

EU,

Plafondlampen

2700 K

Wit

8720169371187



## Versier je huis met licht

Creëer een natuurlijke sfeer met deze Philips myLiving Twirly LED-plafondlamp. Het diffuse, warme licht bereikt alle hoeken van je kamer. Je kunt deze plafondlamp ook aan de wand bevestigen.

### **Duurzame lichtoplossingen**

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Lange levensduur - tot 15 jaar

### **Speciale kenmerken**

- Kan aan de wand of aan het plafond worden bevestigd

### **Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer**

- Perfect voor ontspanning en een praatje
- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer

# Kenmerken

## Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## LED-lamp van topkwaliteit




De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 15.000 uur (dit staat gelijk aan 15 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur/dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft u nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en je kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

## Wand- en plafondmontage



Monteer deze lamp als een wandlamp of plafondlamp, precies waar u wilt.

## Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

## Creëer een stijlvolle sfeer



Deze lamp past bij de stijl, trends en levensstijl van nu en sluit aan op uw interieur. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000

**Milieu**

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

**Extra onderdeel/accessoire meegeleverd**

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

**Lichtkenmerken**

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

**Diversen**

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

**Andere eigenschappen**

- Lampstroom: 142 mA
- Rendement: 100 lm/W

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.5

**Afmetingen en gewicht van product**

- Nettogewicht: 0,47 kg
- Hoogte: 7 cm

**Service**

- Garantie: 2 jaar

**Technische specificaties**

- Levensduur tot: 20.000 hr
- Diameter: 347 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1700
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8720169371187
- Nettogewicht: 0,47 kg
- Bruto gewicht: 0,78 kg
- Hoogte: 39,6 cm
- Lengte: 6,9 cm
- Breedte: 39,6 cm



Publicatiedatum:  
2025-02-11  
Versie: 0.87

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.