

PHILIPS

Stock-sokkel/stilys,
5,5 W

myGarden


2700 K

Antrasitt

Vanntett



16466/93/16



Nyt en vakkert opplyst hage

Philips Stock LED-utendørsøylen er formstøpt i slitesterk aluminium i antrasittgrått. Den er formet som en lanterne og sørger for 360 graders lysfordeling som lyser opp traséer og andre uterom med rikelig med varmhvit lys.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Lang driftstid opptil 25 år
- Varmhvitt lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Laget til bruk i hagen din

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet




Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-lyspærene som brukes i denne LED-lampen fra Philips, kommer til å vare opptil 25 000 timer (som tilsvarer 25 år med en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag og med minst 13 000 brytersykluser). Det er godt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære, samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Varmhvitt lys



Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,865 kg
- Høyde: 40 cm
- Lengde: 10,4 cm
- Bredd: 10,4 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600 lm
- Strømnett: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 6 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696131329
- Nettovekt: 0,87 kg
- Bruttovekt: 1,02 kg
- Høyde: 42,1 cm
- Lengde: 11,1 cm
- Bredd: 11,1 cm
- Materialenummer (12NC): 915005194601



Utgivelsesdato:
2024-09-17
Versjon: 0.370

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com