

# PHILIPS

Super Slim-  
taklampe, 15 W

Taklamper

2700 K

Svart

Kan dimmes, vanntett



8719514327207



## Ett lysarmatur. Din lysbyter. Tre lysinnstillinger

Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LED-taklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen dimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker.

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Perfekt for å slappe av og omgås andre

### Tilpass til interiøret

- Superslankt design

### Enkel å oppleve

- Passer bra på vegg og tak. Armaturen gjør det mulig for deg å tilpasse plasseringen til å passe med omgivelsene.
- Enkel installering

### Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

# Høydepunkter

## Perfekt for å slappe av og omgås andre

Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

## Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

## Fleksibel montering på vegg og tak Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimrer, strobing, blinding, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Vanntett

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 77 mA
- Effektivitet: 86 lm/W

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,43 kg
- Høyde: 2,3 cm
- Lengde: 25 cm
- Bredde: 25 cm

## Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 250 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1300
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- IP-klasse: IP44

- Beskyttelsesklasse: Klasse II

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514327207
- Nettovekt: 0,41 kg
- Bruttovekt: 0,48 kg
- Høyde: 25 cm
- Lengde: 2,8 cm
- Bredde: 24,5 cm



Utgivelsesdato: 2024-11-21  
Versjon: 0.364

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)