

# PHILIPS

Innfelt Planet-  
lampe

Downlights

2200–2700 K

Svart

Kan dimmes



8719514328617



## Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Skap den perfekte atmosfæren med Philips LED WarmGlow innfelte spotter som kan dimmes. Jo mer du demper, desto varmere blir lyset.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 33 mA
- Effektivitet: 71 lm/W

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,195 kg
- Lengde på utstikker: 6.8–7.8 cm
- Bredde på utstikker: 6.8–7.8 cm
- Høyde: 4,8 cm
- Lengde: 4,8 cm
- Forsenkingsavstand: 0,4 cm
- Bredde: 9,2 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Diameter: 92 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Lysfarge: 2200–2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328617
- Nettovekt: 0,2 kg
- Bruttovekt: 0,23 kg
- Høyde: 9,5 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 11,4 cm



Utgivelsesdato: 2024-11-21  
Versjon: 0.267

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)