

# PHILIPS

Mignon 4,9 W (tilsvarende 40 W) C37 E14

Smart LED

Varm hvit

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller stemmen



8719514372368



## Få et koselig, varmhvitt lys

Få mykt hvitt, dimbart smartlys i lysekronen med den smarte Philips LED E14 mignonpære. Denne lyskilden har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å styre den med WiZ-appen eller med stemmen.

### Enkel konfigurering

- Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.

### Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri

### Smarte funksjoner

- Smart dimming via app, stemme eller dimmer
- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Energoovervåking

### Lysmoduser

- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.
- Mykt varmhvitt lys

# Høydepunkter

## Enkel plug-and-play

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

## Kan styres uansett hvor du er

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

## Stemmestyring

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

## Smart dimming

Dim lysene dine til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZmote eller stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer.

## Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

## Energiovervåking

WiZ-appen registrerer energiforbruket til lysene dine. Se din ukentlige eller daglige rapport og planlegg belysningen din godt for et optimalisert energiforbruk hjemme.

## Tilpassede scener

Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

## Mykt varmhvitt lys

Skap en koselig atmosfære med varmhvitt lys. Et smartlys som enkelt tilpasser seg dine hverdagslige aktiviteter

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: C37
- Sokkel: E14
- Teknologi: Smart Wi-Fi
- Type glass: Matt
- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere

## Lyskildens mål

- Høyde: 11,6 cm
- Vekt: 0,045 kg
- Bredde: 3,9 cm

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Myk hvitt
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8719514372368
- EL nr: 871951437236800
- Produkttittel: PHI WFB 40W C37 E14 927 DIM 1PF/6

#### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 4,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

#### Produktets mål og vekt

- Lengde: 11,6 cm

#### Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Nominell lysstrøm: 470 lm
- Nominell effekt: 4.9 W

#### Service

- Garanti: To år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 584544

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372368
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm
- Materialenummer (12NC): 929002448521



Utgivelsesdato:  
2024-06-15  
Versjon: 0.147

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)