

# PHILIPS

Meranti-spotlys til  
tak/vegg

Spotlys til tak og vegger

Ingen lyspære

Svart

ClickFix



8719514465374



## Stilfullt

Inkluder dette praktiske spotlyset fra Philips i hjemmet ditt. Velg en GU10 LED-lyskilde som passer til spotstilen din, og få belysning av høy kvalitet med lang varighet.

### Egenskaper

- Justerbart spothode

### Førsteklasses design for optimal lyseffekt

- Lengevarende materialer av høy kvalitet

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Materiale i høy kvalitet

Dette spotlyset er laget av lengevarende materialer av høy kvalitet, og med overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- click!FIX-montering: Ja

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Kjøkken, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spotlys til tak og vegger
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,2 kg
- Høyde: 15,5 cm
- Lengde: 8 cm
- Bredde: 8 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 35W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 35 W
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Antall lyskilder: 1

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514465374
- Nettovekt: 0,2 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Høyde: 13 cm
- Lengde: 10 cm
- Bredde: 12 cm



Utgivelsesdato:  
2025-02-25  
Versjon: 0.311

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)