

# PHILIPS

Lightstrip, 5 m, RGB

Light Strips

RGB

Hvit

Kan dimmes, RGB

8720169309869



## Overlegen belysning og stil

Tilpass stemningen til det du holder på med.

### Stemningskapende lyseffekt

- Stemningslysmodus

# Højdepunkter

## **Stemningslysmodus**

Skap en koselig, intim atmosfære med stemningslysmodus.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Nei
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 120 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): -
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Lyslenke/Lightstrip

- Kan forlenges: Nei

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Lysstriper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, RGB-farger

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 70 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.78

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,24 kg
- Høyde: 0,15 cm
- Lengde: 500 cm
- Bredder: 1 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lysfarge: RGB
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Nettovekt: 0,24 kg
- Bruttovekt: 0,33 kg
- Høyde: 20,7 cm
- Lengde: 16,6 cm
- Bredder: 6,6 cm



Utgivelsesdato:  
2025-02-25  
Versjon: 0.117

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)