

PHILIPS

Glødelampe, ravgul,
50 W, A60, E27

LED


2700 K

640,320,60lm

15 000 timer



8720169323377



Laget for å bli sett, vakker dekorativ belysning med flertrinns lysstyrkekontroll

Den nye Deco-kolleksjonen forvandler hjemmet ditt med et perfekt varmt lys som har flertrinns lysstyrkekontroll for å matche ønsket bruk

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Kan dimmes: Nei
- Bulb Material: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 10,8 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 330 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 640, 320, 60 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- Effektivitet: 91 lm/W

Informasjon

- EAN: 8720169323377
- EL nr: 872016932337700
- Produktittel: LED SSW 50W A60 E27 AMBER SP

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: AC 230 V
- Wattstyrke: 7, 3,8, 1 W
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,8 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1902866

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169323377
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,6 cm
- Bredde: 6,4 cm



Utgivelsesdato:
2025-01-14
Versjon: 0.168

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com