

PHILIPS

Iluminación de techo
superdelgada de 15 W

Iluminación de techo

2700K

Blanco

Con regulador



8718699681012



Una lámpara. Tu interruptor. Tres configuraciones de luz

Crea el ambiente ideal cambiando el brillo. La iluminación de techo LED SceneSwitch de Philips te permite disfrutar de tres configuraciones de brillo que son perfectas para cada momento. No se requiere regulador de intensidad ni instalación adicional; todo lo que necesitas es tu interruptor existente.

Diseñadas para la sala y las recámaras

- Perfectas para relajarse y socializar

Combina con el interior de tu hogar

- Diseño súper delgado

Fácil de usar

- La luminaria es perfecta para colocarla en paredes o techos, y te permite personalizar el estilo para que coincida con tu decoración interior.
- Fácil de instalar

Efecto de luz

- Distribución lumínica uniforme

8718699681012

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Destacados

Perfectas para relajarse y socializar

La sala es el corazón de cualquier hogar, el lugar donde la familia se reúne para relajarse y socializar con sus amigos. La iluminación de tu sala y de tu recámara tiene que ser flexible y fácil de ajustarse a diferentes usos durante el día. Una ubicación estratégica de las fuentes de luz y el juego con las capas de la misma ayudan a crear la sensación de espacio y a darle calidez a una habitación y una atmósfera de bienvenida.

Diseño súper delgado

El diseño delgado es ideal para habitaciones con techos bajos, al ras de la superficie.

Montaje adaptable para pared o techo Fácil de instalar

No más complicaciones en la instalación. Basta con fijarlo o colgarlo firmemente en la pared o en el techo, y enchufarlo, y ahora este luminario está listo para encenderlo.

Distribución lumínica uniforme

Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la lámpara: 77 mA
- Eficacia: 86 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.43 kg
- Alto: 2.3 cm
- Largo: 25 cm
- Ancho: 25 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20,000 hora(s)
- Diámetro: 250 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1300
- Color de la luz: 2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad escalonado- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718699681012
- Peso neto: 0.4 kg
- Peso bruto: 0.48 kg
- Alto: 2.8 cm
- Largo: 24.4 cm
- Ancho: 24.8 cm



Fecha de publicación:
2025-01-08
Versión: 0.431

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.