





Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Las luminarias Philips LED proporcionan luz que está diseñada para la comodidad de tus ojos

Efecto de luz

• Esta iluminación de techo cuenta con tecnología de óptica entrelazada, que redistribuye la luz de forma inteligente para mejorar la experiencia general de iluminación. La lente de esta lámpara tiene una microestructura piramidal que difunde y distribuye la luz de manera uniforme, lo que la vuelve más agradable a la vista.

Fácil de usar

· Fácil de instalar

Efecto de luz

· Distribución lumínica uniforme

Alta calidad

· Fácil de limpiar

Destacados

Óptica entrelazada

Esta iluminación de techo cuenta con tecnología de óptica entrelazada, que redistribuye la luz de forma inteligente para mejorar la experiencia general de iluminación. La lente de esta lámpara tiene una microestructura piramidal que difunde y distribuye la luz de manera uniforme, lo que la vuelve más agradable a la vista.

Fácil de instalar

No más complicaciones en la instalación. Basta con fijarlo o colgarlo firmemente en la pared o en el techo, y enchufarlo, y ahora este luminario está listo para encenderlo.

Distribución lumínica uniforme

Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

Fácil de limpiar

Los materiales delicados y fáciles de limpiar significan que tu casa siempre se verá atractiva de piso a techo.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- · Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- · Color: Hue White
- Material: Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día):
 15 año(s)
- · Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor:15.000

Medioambiente

 Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: NoRegulable con control remoto: No
- · LED integrado: Sí
- · Control remoto incluido: No

Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC):
 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- · Estilo: Contemporary
- · Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- · Corriente de la lámpara: 60 mA
- Eficacia: 100 lm/W

Consumo de energía

• Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

• Peso neto: 0.21 kg

• Alto: 5 cm

· Largo: 24 cm

· Ancho: 24 cm

Servicio

· Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

· Vida útil hasta: 15,000 hora(s)

· Diámetro: 240 mm

 Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1000

Color de la luz: 2700Alimentación: AC 220-240Luminaria regulable: No

· LED: Sí

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del empaque

• EAN/UPC - Producto: 8718699681098

Peso neto: 0.19 kgPeso bruto: 0.38 kg

Alto: 28.2 cmLargo: 6.2 cmAncho: 28.2 cm



Fecha de publicación: 2025-03-04 Versión: 0.459 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.