

PHILIPS

Iluminación de techo
trenzada de 24 W

Iluminación de techo


2700/4000/6500K

Blanco

Regulable; control remoto



8719514483651



Configura tu ambiente deseado al alcance de tu mano

Crea siempre el ambiente correcto. Con sólo un par de clics en el control remoto, la iluminación de techo All-In-One Philips LED te brinda la flexibilidad y la practicidad de elegir entre una variedad de configuraciones de luz para cada momento.

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Control

- Regulable
- El control remoto proporciona un fácil control de la configuración de iluminación a una distancia de hasta 10 m

Destacados

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los

requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Regulable

Te permite cambiar el estado de ánimo al reducir los niveles de brillo de los LED, desde una luz blanca brillante hasta un brillo acogedor, como las lámparas tradicionales.

El control remoto proporciona un fácil control de la configuración de iluminación a una distancia de hasta 10 m

Enciende o apaga las luces, o cambia el brillo y el color a una distancia de hasta 10 m con este control remoto.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: Sí
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Control remoto

Otras características

- Corriente de la lámpara: 225 mA
- Eficacia: 106 lm/W

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.62 kg
- Alto: 7.2 cm
- Largo: 38.5 cm
- Ancho: 38.5 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Diámetro: 385 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2550
- Color de la luz: 2700/4000/6500
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad RF- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514483651
- Peso neto: 0.62 kg
- Peso bruto: 1.24 kg
- Alto: 45 cm
- Largo: 9 cm
- Ancho: 44.5 cm



Fecha de publicación:
2025-01-08
Versión: 0.113

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.