

PHILIPS

Iluminación de
techo

Funcional

CL210

Blanco

8720169289468



Luz LED de alta calidad diseñada para poder disfrutarse durante años

La iluminación de techo LED Essential de Philips ilumina tu habitación con una luz suave y uniforme con tecnología LED de larga duración. Perfecta para iluminar los espacios generales como el balcón, la cocina y el baño.

Diseñadas para la sala y las recámaras

- Perfectas para relajarse y socializar

Seguridad

- Cubierta protectora LED para un aislamiento óptimo de la fuente de luz y para garantizar la seguridad

Alta calidad

- Cristales facetados de primera calidad para un efecto de luz brillante

Destacados

Perfectas para relajarse y socializar

La sala es el corazón de cualquier hogar, el lugar donde la familia se reúne para relajarse y socializar con sus amigos. La iluminación de tu sala y de tu recámara tiene que ser flexible y fácil de ajustarse a diferentes usos durante el día. Una ubicación estratégica de las fuentes de luz y el

juego con las capas de la misma ayudan a crear la sensación de espacio y a darle calidez a una habitación y una atmósfera de bienvenida.

Cubierta protectora LED para un aislamiento óptimo de la fuente de luz y para garantizar la seguridad

Asegura la luz LED para garantizar que esté protegida durante el traslado y la instalación.

Cristales facetados de primera calidad para un efecto de luz brillante

Los cristales facetados son un toque de encanto refinado y vintage para tu espacio.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 20 año(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 305 mA
- Eficacia: 117 lm/W

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.59 kg
- Alto: 8 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20,000 hora(s)
- Diámetro: 385 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 4200
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto:
8720169289468
- Peso neto: 0.59 kg
- Peso bruto: 1.1 kg
- Alto: 45 cm
- Largo: 9 cm
- Ancho: 44.5 cm



Fecha de publicación:
2025-01-08
Versión: 0.99

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com