

PHILIPS

Iluminación de
techo de 24 W


Iluminación de techo

4000/6500/2700K

Blanco

Regulable; control remoto

8720169289529



Una lámpara. Tu interruptor. Tres configuraciones de luz.

La iluminación de techo LED Essential de Philips ilumina tu habitación con una luz suave y uniforme con tecnología LED de larga duración. Perfecta para iluminar los espacios generales como el balcón, la cocina y el baño.

Fácil de instalar

- ClickFix, fácil de instalar

Diseñadas para la sala y las recámaras

- Perfectas para relajarse y socializar

Seguridad

- Cubierta protectora LED para un aislamiento óptimo de la fuente de luz y para garantizar la seguridad

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Una reducción del deslumbramiento para una mayor comodidad.

Destacados

ClickFix, fácil de instalar



Instala tu foco de forma sencilla por tu cuenta. Con ClickFix, no necesitas ayuda. Simplemente monta el anclaje en el techo, conecta los cables y, luego, coloca y fija la lámpara en un solo movimiento.

Perfectas para relajarse y socializar

La sala es el corazón de cualquier hogar, el lugar donde la familia se reúne para relajarse y socializar con sus amigos. La iluminación de tu sala y de tu recámara tiene que ser flexible y fácil de ajustarse a diferentes usos durante el día. Una ubicación estratégica de las fuentes de luz y el juego con las capas de la misma ayudan a crear la sensación de espacio y a darle calidez a una habitación y una atmósfera de bienvenida.

Cubierta protectora LED para un aislamiento óptimo de la fuente de luz y para garantizar la seguridad

Asegura la luz LED para garantizar que esté protegida durante el traslado y la instalación.

EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia general de iluminación en tu vida diaria. La tecnología de microlentes con patrones en 3D grabados para ayudar a difundir la luz produce una distribución uniforme de la luz que reduce significativamente el deslumbramiento. Esta iluminación no solo es una luz suave y uniforme que resulta más agradable a los ojos, sino que también redistribuye de forma inteligente la luz para una iluminación menos deslumbrante en el área iluminada.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 20 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: Sí
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Control remoto

Otras características

- Corriente de la lámpara: 225 mA
- Eficacia: 106 lm/W

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.6 kg
- Alto: 7.2 cm
- Largo: 38.5 cm
- Ancho: 38.5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20,000 hora(s)
- Diámetro: 385 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2550
- Color de la luz: 4000/6500/2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad RF- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8720169289529
- Peso neto: 0.6 kg
- Peso bruto: 1.18 kg
- Alto: 45 cm
- Largo: 9 cm
- Ancho: 44.5 cm



Fecha de publicación:
2025-02-20
Versión: 0.138

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com