

# PHILIPS

Iluminación de  
techo de 24 W


Iluminación de techo

4000/6500/2700K

Blanco

Regulable; control remoto

8720169289529



## Una lámpara. Tu interruptor. Tres configuraciones de luz.

La iluminación de techo LED Essential de Philips ilumina tu habitación con una luz suave y uniforme con tecnología LED de larga duración. Perfecta para iluminar los espacios generales como el balcón, la cocina y el baño.

### Fácil de instalar

- ClickFix, fácil de instalar

### Diseñadas para la sala y las recámaras

- Perfectas para relajarse y socializar

### Seguridad

- Cubierta protectora LED para un aislamiento óptimo de la fuente de luz y para garantizar la seguridad

### Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Una reducción del deslumbramiento para una mayor comodidad.

# Destacados

## ClickFix, fácil de instalar



Instala tu foco de forma sencilla por tu cuenta. Con ClickFix, no necesitas ayuda. Simplemente monta el anclaje en el techo, conecta los cables y, luego, coloca y fija la lámpara en un solo movimiento.

## Perfectas para relajarse y socializar

La sala es el corazón de cualquier hogar, el lugar donde la familia se reúne para relajarse y socializar con sus amigos. La iluminación de tu sala y de tu recámara tiene que ser flexible y fácil de ajustarse a diferentes usos durante el día. Una ubicación estratégica de las fuentes de luz y el juego con las capas de la misma ayudan a crear la sensación de espacio y a darle calidez a una habitación y una atmósfera de bienvenida.

## Cubierta protectora LED para un aislamiento óptimo de la fuente de luz y para garantizar la seguridad

Asegura la luz LED para garantizar que esté protegida durante el traslado y la instalación.

## EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia general de iluminación en tu vida diaria. La tecnología de microlentes con patrones en 3D grabados para ayudar a difundir la luz produce una distribución uniforme de la luz que reduce significativamente el deslumbramiento. Esta iluminación no solo es una luz suave y uniforme que resulta más agradable a los ojos, sino que también redistribuye de forma inteligente la luz para una iluminación menos deslumbrante en el área iluminada.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

## Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 20 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: Sí
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: Sí

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Control remoto

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 225 mA
- Eficacia: 106 lm/W

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.6 kg
- Alto: 7.2 cm
- Largo: 38.5 cm
- Ancho: 38.5 cm

#### Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20,000 hora(s)
- Diámetro: 385 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2550
- Color de la luz: 4000/6500/2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad RF- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8720169289529
- Peso neto: 0.6 kg
- Peso bruto: 1.18 kg
- Alto: 45 cm
- Largo: 9 cm
- Ancho: 44.5 cm



Fecha de publicación:  
2025-01-08  
Versión: 0.135

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)