

PHILIPS

Kinkiet Drosera 12 W

myGarden


2700 K

Czarny

Wodoodporne



17393/30/PO



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Zewnętrzna lampa LED Philips Drosera jest wykonana z trwałego antracytowego aluminium wysokiej jakości. Można ją montować zarówno na ścianie, jak na suficie. Silne ciepło-białe światło zapewnia dobrą widoczność na zewnątrz.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- wysokiej jakości źródła LED
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Wodoodporność
- Duża trwałość

Zalety

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

wysokiej jakości źródła LED



Zewnętrzne oprawy Philips wykorzystują najnowocześniejszą technologię LED. Oferują silny strumień świetlny, wysokiej jakości światło i długi czas eksploatacji.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Duża trwałość



Lampy LED Philips mają żywotność sięgającą zwykle 20 000 godzin (czyli 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń).

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Aluminium

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,565 kg
- Wysokość: 19 cm
- Długość: 19 cm
- Szerokość: 7,4 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 83 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1200 lm
- Technologia źródła światła: 176 V
- Barwa światła: ciepła biel
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 12 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696165959
- Waga netto: 0,56 kg
- Waga brutto: 0,66 kg
- Wysokość: 20,4 cm
- Długość: 8,6 cm
- Szerokość: 19,6 cm



Data wydania: 2024-11-21
Wersja: 0.459

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.