

PHILIPS

Kinkiet Peking 60
W E27 bez żarówki

Bez żarówki

Czarny

Wodoodporne

17473/30/PN



Automatyczne oświetlenie wejścia

Zaprojektuj instalację zewnętrzną w stylu vintage, wykorzystując latarnię ścienną Philips z czarnego aluminium. Szklany klosz i retro design tworzą wystrój pasujący do Twojego indywidualnego stylu. Lampa jest wyposażona w czujnik światła dziennego, dzięki czemu włącza się automatycznie w nocy.

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wybierz do oświetlenia ścian

Dopasuj wygląd na zewnątrz

- Zaprojektowana do użytku zewnętrznego — wodoodporny IP44

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- Wysokiej jakości aluminium i prawdziwe szkło

Wyjątkowość oprawy

- Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań

Oświetlenie podkreślające przyjemną atmosferę domu

- Wyjątkowa funkcja dzień/noc

Ogród pełen światła

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
- Wybierz, aby uzyskać tradycyjny efekt

Zalety

Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

Zaprojektowana do użytku zewnętrznego

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymała i trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i prawdziwego szkła.

Łatwa konfiguracja Wyjątkowa funkcja dzień/noc



Dzięki funkcji dzień/noc ta lampa zewnętrzna automatycznie włącza się po zmroku. Korzystaj z tej wyjątkowej funkcji w długie letnie wieczory lub dla bezpieczeństwa.

Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

Wybierz, aby uzyskać tradycyjny efekt

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć tradycyjny efekt na zewnątrz.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Aluminium, Szkło

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Czujnik ruchu: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Klasyczna
- Typ: Lampy ścienna
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,135 kg
- Wysokość: 37 cm
- Długość: 17,5 cm
- Szerokość: 22 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 60 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696176740
- Waga netto: 0,96 kg
- Waga brutto: 1,16 kg
- Wysokość: 26 cm
- Długość: 15,5 cm
- Szerokość: 21 cm



Data wydania: 2024-11-21
Wersja: 0.370

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.