

# PHILIPS

Kinkiet Calgary 60  
W E27 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Stal nierdzewna

Wodoodporne

17474/47/PN



## Oświetl wejście

Cylindryczny kinkiet Calgary o wyglądzie polerowanej stali nierdzewnej nadaje ścianie nowoczesny wygląd. Oświetla i rozjaśnia wejście rozproszonym i ciepłym światłem.

### **Dodaj stylu swojemu ogrodowi**

- Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
- Wybierz do oświetlenia ścian
- Wysokiej jakości stal szlachetna

### **Dopasuj wygląd na zewnątrz**

- Zaprojektowana do użytku zewnętrznego — wodoodporny IP44

### **Wyjątkowość oprawy**

- Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań

### **Ogród pełen światła**

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

# Zalety

## Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć nowoczesny efekt na zewnątrz.

## Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Dzięki dużej trwałości materiałów będzie oświetlać Twój ogród przez wiele nocy i wieczorów. Została wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.

## Zaprojektowana do użytku zewnętrznego

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

## Łatwa konfiguracja

### Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Szkło, Stal nierdzewna

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ściennie
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,875 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- Długość: 14 cm
- Szerokość: 10 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 60 W
- Kod IP: IP44

- Klasa ochrony: Klasa II
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696176757
- Waga netto: 0,79 kg
- Waga brutto: 0,85 kg
- Wysokość: 16,5 cm
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 14,5 cm



Data wydania: 2024-11-21  
Wersja: 0.367

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.