

# PHILIPS

Reflektor punktowy  
montowany w podłożu/  
szpikulec Puled 4,6 W

myGarden

2700 K

Czarny

Wodoodporne



17481/30/PO



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Oryginalny reflektor punktowy Philips Puled w kolorze czarnym doda niepowtarzalnego czaru Twojemu ogrodowi nocą. Ciepła biel odmieni ogród nocą podczas rodzinnych kolacji lub spotkań na świeżym powietrzu.

### Tryby światła

- Delikatne, ciepłe białe światło

### Dopasuj wygląd na zewnątrz

- Zaprojektowana do użytku zewnętrznego — wodoodporny IP44

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- Wysokiej jakości aluminium i prawdziwe szkło

### Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań

### Ogród pełen światła

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

# Zalety

## Delikatne, ciepłe białe światło

Stwórz przytulny nastrój za pomocą ciepłego białego światła. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.

## Zaprojektowana do użytku zewnętrznego

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie.

Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymała i trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i prawdziwego szkła.

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

## Łatwa konfiguracja

### Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Aluminium, Szkło

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Ściemnialna: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Punktowe oświetlenie gruntowe
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,584 kg
- Wysokość: 10,5 cm
- Długość: 9,7 cm
- Szerokość: 9,7 cm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach (ukryta): 395 lm
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 395 lm
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 50 W
- Technologia źródła światła: LED, 230 V
- Barwa światła: ciepła biel
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 5 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696176849
- Waga netto: 0,67 kg
- Waga brutto: 0,8 kg
- Wysokość: 21 cm
- Długość: 12,5 cm
- Szerokość: 12,5 cm



Data wydania: 2024-12-04  
Wersja: 0.427

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.