

PHILIPS

Żarówka żarnikowa
przezroczysta 150 W A67
E27

LED


2700 K

2452 lm

15 000 godz.



8718699762377



Niepowtarzalna żarówka

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

Więcej niż oświetlenie

- Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Zalety

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój

świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Nowoczesne oświetlenie LED w stylu vintage

Żarówki LED Classic działają w oparciu o standardową technologię energooszczędną LED. Dzięki temu można cieszyć się najnowocześniejszą technologią w stylu retro.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Przezroczyste
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 12,1 cm
- Szerokość: 7 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szkło

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 2452 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 827 | CCT of 2700K
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 2700 K
- Strumień Świetlny: 2 452 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144,00 lm/W

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Inne właściwości

- Wydajność: 144 lm/W
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699762377
- EAN: 871869976237700
- Tytuł produktu: LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.51

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 17 W
- Odpowiednik w watach: 150 W
- Zużycie energii: 17 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D

Wymiary i waga produktu

- Długość: 12,1 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 374867
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Podstawa–nasadka: E27

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699762377
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,06 kg
- Wysokość: 17,7 cm
- Długość: 7,5 cm
- Szerokość: 7,5 cm
- Numer materiału (12NC): 929002055055



Data wydania: 2024-09-17
Wersja: 0.261

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.