

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Magneos 12 W 210 mm

Lampy sufitowe

4000 K

Biały



8719514328860



## Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Lampy Philips LED Slim typu Downlight tworzy efekt naturalnego światła, który świetnie się sprawdza w systemach oświetlenia domowego. To małe arcydzieło pasuje do niskich sufitów i tworzy eleganckie oświetlenie w dowolnym miejscu w domu, a przy tym nie męczy oczu.

### Łatwość obsługi

- Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc subtelne otoczenie świetlne.
- Łatwa instalacja

### Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

### Materiał i wykończenie

- Wysokiej jakości materiał metalowy

### Trwałość

- Duża trwałość — do 25 000 godzin

# Zalety

## Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi sufitami Smukła konstrukcja

### Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Wysokiej jakości materiał metalowy

Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

## Duża trwałość — do 25 000 godzin

Technologia Philips LED wydłuża żywotność produktu do 25 000 godzin

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 12 500

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

### Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 110 mA
- Wydajność: 112 lm/W

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,36 kg
- Wysokość: 2,8 cm
- Długość: 21 cm
- Szerokość: 21 cm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Średnica: 210 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1350
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 12
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514328860
- Waga netto: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,5 kg
- Wysokość: 22 cm
- Długość: 3,3 cm
- Szerokość: 21,5 cm



Data wydania: 2024-11-21  
Wersja: 0.419

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.