

# PHILIPS

Plafon Canaval 18 W

Plafons

4000 K

Branco

Regulável; SceneSwitch



32809/31/P3



## Um equipamento, o seu interruptor, três definições de iluminação

O Plafon LED Canaval Philips é um candeeiro clássico que combina com qualquer interior, para oferecer uma luz de elevada qualidade, de vida útil prolongada e eficiente a nível energético. Escolha o brilho desejado para criar diferentes ambientes em casa através de uma regulação de vários níveis.

### Fácil de utilizar

- Revestimento de superfície liso para limpeza fácil

### Efeito de luz

- Distribuição da luz uniforme

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa até 15 anos

### Luz LED avançada

- Ótima luminosidade

**Economizadora**

- LED incorporado como parte do sistema
- Poupa 80% da energia

**Três regulações de luz**

- Mude o ambiente com apenas um toque no interruptor existente

# Destques

## Manutenção fácil



## Distribuição da luz uniforme



## Vida útil longa



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 15 000 horas (o equivalente a 15 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um ambiente de luz perfeito na sua casa.

## Ótima luminosidade

Luz de alta qualidade com um fluxo luminoso elevado. Com um ângulo de abertura de 40°, é ideal para uma iluminação de realce.

## Fonte de luz LED integrada



Uma fonte de luz em que pode confiar. Com a fonte de luz LED integrada, não precisa de se preocupar com a manutenção ou substituição das lâmpadas, enquanto cria um ambiente de iluminação perfeito em sua casa.

## Poupa 80% da energia



Até 80% de poupança de energia, em comparação com fontes de luz incandescentes.

## 3 definições de luz SceneSwitch

Regule as suas luzes sem necessidade de utilizar um regulador graças ao SceneSwitch Brightness Change. Alterne entre três níveis de brilho facilmente utilizando o seu interruptor habitual.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, SceneSwitch

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 150 mA
- Eficiência: 116 lm/W

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,66 kg
- Altura: 6,7 cm
- Comprimento: 35 cm
- Largura: 35 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 350 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2100
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696169278
- Peso líquido: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,97 kg
- Altura: 38,6 cm
- Comprimento: 7,2 cm
- Largura: 38,5 cm



Data de publicação:  
2024-11-22  
Versão: 0.842

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)