

# PHILIPS

## LED EM PL-C

LED

1000 lm

4000 K

G24D-3 ROT

Intensidade não regulável



8718696733714



## Actualização fácil de candeeiros PLC convencionais

Os candeeiros LED PLC proporcionam incríveis poupanças de energia durante o longo período de vida ao substituir os tubos fluorescentes antigos pela eficiente e moderna tecnologia LED. Ideal para áreas de circulação geral (corredores, escadas, passagens).

### Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação
- Luz branca fria

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Acendimento instantâneo

### Selecionar para uma solução sustentável

- Sem UV ou infravermelhos
- Melhor para a sua carteira e o planeta
- Tubos com vida útil longa – duram até 30 anos

# Destaques

## Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

## Luz branca fria




Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

## Arranque imediato




Não é preciso esperar: as lâmpadas LED da Philips fornecem o nível total de brilho assim que são ligadas. Basta ligar o interruptor e o seu quarto enche-se de brilho total. Não há espera ou arranque lento.

## Sem UV ou IV



A luz não tem nenhum componente de infravermelhos, por isso não emite calor. Além disso, também não inclui nenhum componente de ultravioletas. Estas duas características fazem com que esta luz não cause a perda de cor de tecidos e de outros objetos.

## Economiza até 80% de energia



A tecnologia LED poupa até 80% de energia em comparação com uma lâmpada standard. Por isso, é rentabilizada e poupa-lhe dinheiro ano após ano. Também ajuda a proteger o ambiente.

## Vida útil média de 30 000 horas



Graças a uma vida útil de até 30 000 horas, não terá de substituir os tubos com tanta frequência e poderá desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 30 anos.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Formato: Tubo
- Forma da lâmpada: PL-C
- Casquilho: G24d-3
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Plástico

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 17,1 cm
- Largura: 3,4 cm

## Design e acabamento

- Material: Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 30.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1000 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

## Outras características

- Eficiência: 105 lm/W

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 17,06 cm

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 465212
- Compatibilidade de balastos: EM

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696733714
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 20,3 cm
- Comprimento: 4,1 cm
- Largura: 4,1 cm
- Número de material (12NC): 929001201301



Data de publicação:  
2024-06-15  
Versão: 0.913

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)