

PHILIPS

Lâmpada filamento
fosca 75 W G120 E27

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h



8718699764753



Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para encaixes decorativos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebida para o conforto dos seus olhos

Destques

Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as

lâmpadas incandescentes convencionais. Brad, reveja novamente todos estes textos. Não soam bem.

Perfeita para encaixes decorativos

Iluminação moderna de globos LED da Philips para utilização em encaixes decorativos, tais como ventoinhas de teto e faixas de luz.

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 17,7 cm
- Largura: 12,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo Luminoso: 1.055 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 124,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 124 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Título do produto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.52

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Potência equivalente: 75 W
- Consumo de Energia: 8,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 17,7 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 374886
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60 Hz
- Regulável: Não
- Casquilho: E27

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699764753
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 19,6 cm
- Comprimento: 12,8 cm
- Largura: 12,8 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.243

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com