

# PHILIPS

Lâmpada filamento  
fosca 75 W G120 E27

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h



8718699764753



## Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para encaixes decorativos

### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebida para o conforto dos seus olhos

# Destques

## Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as

lâmpadas incandescentes convencionais.

## Perfeita para encaixes decorativos

Iluminação moderna de globos LED da Philips para utilização em encaixes decorativos, tais como ventoinhas de teto e faixas de luz.

## Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 17,7 cm
- Largura: 12,5 cm

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo Luminoso: 1.055 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 124,00 lm/W

### Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

### Outras características

- Eficiência: 124 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

### Informações da embalagem

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Título do produto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

### Potência

- Fator de potência (Fração): 0.52

### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Potência equivalente: 75 W
- Consumo de Energia: 8,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 17,7 cm

### Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h

### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 374886
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60 Hz
- Regulável: Não
- Casquilho: E27

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699764753
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 19,6 cm
- Comprimento: 12,8 cm
- Largura: 12,8 cm



Data de publicação:  
2025-03-27  
Versão: 0.243

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)