

PHILIPS

Lâmpada filamento
fosca 75 W G120 E27

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h



8718699764753



Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para encaixes decorativos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Perfeita para encaixes decorativos

Iluminação moderna de globos LED da Philips para utilização em encaixes decorativos, tais como ventoinhas de teto e faixas de luz.

Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 17,7 cm
- Largura: 12,5 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de cor correlacionada: 2700 K
- Fluxo Luminoso: 1.055 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 124,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 124 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Título do produto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.52

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Potência equivalente: 75 W
- Consumo de Energia: 8,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 17,7 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 374886
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60 Hz
- Regulável: Não
- Casquilho: E27

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699764753
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 19,6 cm
- Comprimento: 12,8 cm
- Largura: 12,8 cm
- Número de material (12NC): 929002371101



Data de publicação:
2024-06-19
Versão: 0.413

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.