


# PHILIPS

Plafon Dawn 14 W

Plafons

3000 K

Cinzento



8718699777371



## Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Instalação fácil

### Efeito de luz

- Distribuição uniforme da luz

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

## Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

## Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Cinzento
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controle remoto incluído: Não

**Características da luz**

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

**Outras características**

- Corrente da lâmpada: 126 mA
- Eficiência: 78 lm/W

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,52 kg
- Altura: 12 cm
- Comprimento: 34 cm
- Largura: 34 cm

**Assistência**

- Garantia: 5 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 340 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1100
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 14
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718699777371
- Peso líquido: 0,54 kg
- Peso bruto: 1,06 kg
- Altura: 38 cm
- Comprimento: 38 cm
- Largura: 13,6 cm
- Número de material (12NC): 929002514901



Data de publicação:  
2024-09-17  
Versão: 0.385

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.