

PHILIPS

Plafon Super Slim
18 W

Plafons

2700 K

Preto

Intensidade regulável



8719514256644



Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação

Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um interruptor de regulação da intensidade da luz ou de uma instalação adicional – só precisa do seu interruptor já existente.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar

Combina com o seu interior

- Design super elegante

Fácil de experimentar

- Perfeita para colocar em paredes ou tetos, esta luminária oferece-lhe a liberdade de personalizar a iluminação de acordo com o seu espaço.
- Instalação fácil

8719514256644

Efeito de luz

- Distribuição uniforme da luz

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Destques

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Design super elegante

O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

Montagem adaptável para parede ou teto

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 92 mA
- Eficiência: 83 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,58 kg
- Altura: 2,3 cm
- Comprimento: 30 cm
- Largura: 30 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 300 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1500
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 18
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514256644
- Peso líquido: 0,54 kg
- Peso bruto: 0,64 kg
- Altura: 2,8 cm
- Comprimento: 30 cm
- Largura: 29,5 cm
- Número de material (12NC): 929002546601



Data de publicação:
2024-07-25
Versão: 0.234

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.