

# PHILIPS


Plafon Panel 36 W  
retangular

Plafons



2700 K

Branco

Intensidade regulável



8719514326729



## O painel LED que regula sem um regulador

Por vezes, deseja uma mudança de ambiente que seja mais adequado àquilo que está a fazer. Com este painel LED SceneSwitch da Philips, pode mudar facilmente a definição de luz com o interruptor já existente. Não necessita de um regulador ou de uma instalação adicional.

### **Desenhado para a sua sala de estar e quarto**

- Perfeita para relaxar e socializar

### **Combina com o seu interior**

- Design super elegante

### **Efeito de luz**

- Distribuição uniforme da luz

### **Alta qualidade**

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

# Destaques

## Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

## Design super elegante

O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

## Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogênea e uniforme.

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

### Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

### Outras características

- Corrente da lâmpada: 173 mA
- Eficiência: 91 lm/W

### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 2,69 kg
- Altura: 4,2 cm
- Comprimento: 120 cm
- Largura: 30 cm

### Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 3300
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514326729
- Peso líquido: 2,57 kg
- Peso bruto: 3,28 kg
- Altura: 31,7 cm
- Comprimento: 6 cm
- Largura: 121,1 cm



Data de publicação:  
2024-11-22  
Versão: 0.361

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.