

PHILIPS

Plafon Super Slim
18 W

Plafons

2700 K

White

Regulável; à prova de água



8719514327269



Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação

Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um regulador ou de uma instalação adicional - só precisa do seu interruptor já existente.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar

Combina com o seu interior

- Design super elegante

Fácil de experimentar

- Perfeita para colocar em paredes ou tetos, esta luminária oferece-lhe a liberdade de personalizar a iluminação de acordo com o seu espaço.
- Instalação fácil

8719514327269

Efeito de luz

- Distribuição uniforme da luz

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Destques

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Design super elegante

O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

Montagem adaptável para parede ou teto

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogénea e uniforme.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, À prova de água

Outras características

- Corrente da lâmpada: 92 mA
- Eficiência: 83 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,58 kg
- Altura: 2,3 cm
- Comprimento: 30 cm
- Largura: 30 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 300 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1500
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514327269
- Peso líquido: 0,59 kg
- Peso bruto: 0,69 kg
- Altura: 30 cm
- Comprimento: 2,8 cm
- Largura: 29,5 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.362

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.