

# PHILIPS

Aplique Shades 15  
W

myGarden


2700 K

Cinzentos

À prova de água



8719514385368



## Poupança com estilo

Um design único para momentos únicos ao ar livre. Este elegante aplique cinzento-claro da Philips emite luz economizadora branca quente. Os maravilhosos efeitos de luz bidirecionais convidam-no a descansar e descontraír no seu jardim.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Duração ultra longa da lâmpada
- Economizadora

### Leve o design para o seu jardim

- Opte por um estilo contemporâneo
- Opte por apliques para exterior

### Una o ambiente com a comodidade

- Brilho branco suave acolhedor

### Características especiais

- Efeito de luz bidirecional
- Configuração fácil para todas as aplicações
- Impermeável

# Destques

## Duração ultra longa da lâmpada



Lâmpada Philips com duração ultra longa incluída, até 20 000 horas.

## Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.


## Opte por um estilo contemporâneo

Concebida na Europa, esta lâmpada tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior contemporâneo.

## Opte por apliques para exterior

Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este applique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

## Luz branca suave acolhedora



Os produtos para exterior da Philips compõem uma gama de lâmpadas para exterior que cria uma maravilhosa luz branca quente acolhedora. A temperatura da cor da luz é de 2700 Kelvin. Esta também fornece muita luz para uma boa visibilidade, para que possa utilizar o seu espaço exterior como desejar durante a noite e descontraír sabendo que está em segurança.

## Efeito de luz bidirecional

Efeito de luz bidirecional para iluminação geral do jardim.

## Configuração fácil

Este candeeiro e os encaixes foram concebidos para uma instalação simples com todos os objectos úteis de que necessita incluídos na embalagem, como uma chave Torx e um parafuso Torx. Encontrará instruções claras sobre onde pode instalar o produto e informações relevantes sobre as classificações IP de impermeabilidade.

## Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Cinzento
- Material: Alumínio

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

#### Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim

#### Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

#### Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

#### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,740 kg
- Altura: 8,2 cm
- Comprimento: 17,1 cm
- Largura: 17 cm

#### Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

#### Especificações técnicas

- Vida útil até: 10.000 h
- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- LED: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Número de fontes de luz: 1

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514385368
- Peso líquido: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,5 kg
- Altura: 24,5 cm
- Comprimento: 9,5 cm
- Largura: 18,5 cm



Data de publicação:  
2024-11-22  
Versão: 0.294

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.