

Aplique Alpenglow 60 W
E27, sem lâmpada

Luminárias de exterior

Sem lâmpada

Antracite

À prova de água

8719514417571



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Dê um toque vintage aos seus espaços exteriores com esta lanterna de parede em antracite com alumínio da Philips. O difusor em vidro e o design rétro criam uma atmosfera elegante que se adapta perfeitamente ao seu estilo pessoal.

Fácil de utilizar

- Sem lâmpada incluída

Leve o design para o seu jardim

- Opte por um estilo tradicional

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Destaques

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Opte por um estilo tradicional

Este candeeiro tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior tradicional.

Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.

IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 0

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Montagem click!FIX: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Não
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Não
- Totalmente apropriada para iluminação de orientação: Não
- Portátil: Não
- Adaptador de corrente incluído: Não
- Manga de proteção incluída: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Material resistente de alta qualidade: Sim
- Roda livremente em qualquer direcção: Não
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): No
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não
- Peça de centro: Não
- Tipo de ficha: No plug

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): >60
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Aplicações
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,76 kg
- Altura total: 180 mm
- Comprimento global: 200 mm
- Largura total: 175 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 0
- Cor da luz: 2700
- Encaixe/casquilho: E27
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514417571
- Peso líquido: 0,76 kg
- Peso bruto: 0,89 kg
- Altura: 18,3 cm
- Comprimento: 18,3 cm
- Largura: 20,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.463

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.