PHILIPS

Plafon Izso 24 W

Plafons

2700-6500 K

Branco

Regulável; telecomando

8720169196070

Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Com apenas alguns simples cliques no telecomando, o plafon LED All-in-one da Philips oferece a máxima flexibilidade e conveniência para personalizar as suas definições de luz com facilidade. Luz confortável para os olhos. Crie os ambientes que pretender com luz adequada às suas necessidades.

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Regulável - desde luz branca quente a luz natural fria
- Controlo de brilho com função de memória
- 4 cenas predefinidas
- O telecomando facilita o controlo das definições de luz até 10 metros
- Telecomando passível de montagem em parede

Destaques

Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Regulável - desde luz branca quente a luz natural fria
A iluminação regulável permite alterar a cor da luz para combinar com o seu estado de espírito ou atividade. O branco quente é ideal para relaxar, a luz natural fria para uma concentração revigorante.

Controlo de brilho com função de memória
Memoriza os níveis de brilho específicos da sua preferência.

4 cenas predefinidas
Desfrute de diferentes ambientes com a comodidade das cenas predefinidas para cada ocasião.

O telecomando facilita o controlo das definições de luz até 10 metros
Ligue ou desligue as luzes ou mude o brilho e a cor a partir de até 10 metros de distância com este telecomando.

Telecomando passível de montagem em parede
Com o suporte incluído, pode montar o seu telecomando onde precisar de um interruptor adicional - sem necessidade de cablagem.

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento
- Cor: Branco
- Material: Plástico

Duração
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Telecomando

Outras características
- Corrente da lâmpada: 210 mA
- Eficiência: 104 lm/W

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,7 kg
- Altura: 7 cm
- Comprimento: 38 cm
- Largura: 38 cm

Assistência
- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas
- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 380 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2500
- Cor da luz: 2700-6500
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação sem fios - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8720169196070
- Peso líquido: 0,68 kg
- Peso bruto: 1,26 kg
- Altura: 8,6 cm
- Comprimento: 46,3 cm
- Largura: 46,8 cm

Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.342

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com