

PHILIPS

2 lâmpadas de 60 W
A60 E27

LED inteligente

Lâmpada inteligente de branco
regulável

Até 806 lúmenes

Fácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169303034



Iluminação inteligente para o seu dia a dia

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas tradicionais lâmpadas foscas.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Regulação sem fios

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,1 cm
- Peso: 0,05 kg
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 h

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 65 mA
- Eficiência: 100 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 8 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,1 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 25.000 h
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1877820
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169303034
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 14 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.166

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com