

# PHILIPS

Faixa de luz 15 m  
RGB

Tiras de luz

RGB

Branco

Regulável; RGB

8720169322530



## Luz e estilo superiores

Mude o ambiente da divisão para o adaptar ao que está a fazer.

### Efeito de luz ambiente

- Modo de luz ambiente

# Destaques

## Modo de luz ambiente

Crie uma atmosfera acolhedora e íntima com o modo de luz ambiente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Interruptor para ligar/desligar no fio: Sim
- Adaptador de corrente incluído: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): -
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Grinalda/faixa de luz

- Extensibilidade: Não

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Cores RGB

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 120 mA

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,28 kg
- Altura: 0,21 cm
- Comprimento: 1.500 cm
- Largura: 1 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Cor da luz: RGB
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação sem fios - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169322530
- Peso líquido: 0,45 kg
- Peso bruto: 0,6 kg
- Altura: 18,7 cm
- Comprimento: 8,2 cm
- Largura: 18,9 cm



Data de publicação:  
2024-12-04  
Versão: 0.158

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)