

PHILIPS

Stâlp de iluminat Creek
60 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



15383/30/16



Bucurați-vă de o grădină frumoasă

Creați un punct focal încântător pentru aleea dvs. cu acest stâlp de iluminat negru din gama Philips myGarden. Este fabricat din aluminiu de înaltă calitate și răspândește o lumină caldă, albă, economică. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă bucurați de grădina dvs.

Înfrumusețați-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior
- Alegeți stilul Heritage
- Alegeți stâlpii de iluminat pentru exterior
- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Luminați-vă grădina cu lumină de înaltă calitate

- Economie de energie
- Lumină puternică

Experimentați simplu iluminatul la exterior

- Rezistent la intemperii

Repere

Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spațiului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianța perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.

Alegeți stilul Heritage

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul Heritage.

Alegeți stâlpii de iluminat.

Valorificați spațiul exterior cu acest stâlp de iluminat, perfect pentru iluminarea grădinii dvs, a marginii terasei sau a pune în valoare aleile și căile de acces auto.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină puternică

Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,000 kg
- Înălțime: 99,5 cm
- Lungime: 17,5 cm
- Lățime: 17,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718291443940
- Greutate netă: 1 kg
- Greutate brută: 1,3 kg
- Înălțime: 37,4 cm
- Lungime: 15,3 cm
- Lățime: 21,3 cm



Data apariției: 2025-03-21
Versiune: 0.320

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com