

PHILIPS

Bec cu filament mat
200 W A95 E27

LED

6500 K

3.452 lm

15000 h



8718699764678



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum

vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanță la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 16,5 cm
- Lățime: 9,5 cm

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului vă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 6500 K
- Flux luminos nominal: 3452 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5 s
- Cod culoare: 865 | CCT of 6500K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 6500 K
- Flux luminos: 3.452 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 150,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 150 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informa ii ambalaj

- EAN: 8718699764678
- EOC: 871869976467800
- Titlu produs: LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Putere

- Factor de putere (frac ie): 0.51

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 23 W
- Putere echivalentă: 200 W
- Consum de curent: 23 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): D

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 16,5 cm

Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 15.000 ore

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 374910
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecven ă linie: 50 to 60 Hz
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E27

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699764678
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,16 kg
- Înăl ıime: 22,6 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lă ıime: 13 cm
- Număr material (12NC): 929002373101



Data apariției: 2024-07-15
Versiune: 0.318

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com