

PHILIPS

Lumânare 25 W B35
E14 x3

LED

2700 K

250 lm

15000 h



8719514310032



Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dvs. zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 3,5 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 89 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514310032
- EOC: 871951431003200
- Titlu produs: LED 25W B35 E14 WW FR ND 3SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.41
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2,8 W
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 453218

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514310032
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,12 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2025-04-13
Versiune: 0.295

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com