

PHILIPS

Lumânare 60 W B38
E14 x2

LED

2700 K

806 lm

15000 h



8719514310179



Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dvs. zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,4 cm
- Lățime: 3,8 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 115 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514310179
- EOC: 871951431017900
- Titlu produs: LED 60W B38 E14 WW FR ND 2SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,4 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 453234

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514310179
- Greutate netă: 0,08 kg
- Greutate brută: 0,12 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 8,5 cm
- Număr material (12NC): 929002978632



Data apariției: 2024-07-07
Versiune: 0.228

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com