

PHILIPS

Lampă de plafon
Doris 17 W

Lămpi de tavan

2700 K

Negru

Rezistent la apă



8719514326606



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră.

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Siguranță

- Rezistență la umezeală

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor
- Ușor de curățat

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Rezistență la umezeală

Rezistența la umezeală vă permite să utilizați cu încredere acest produs în băi, în bucătării, pe balcoane și în alte spații în care umezeala trebuie luată în considerare.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ palpăirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri

constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Baie, Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 142 mA
- Eficacitate: 88 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,57 kg
- Înălțime: 9 cm
- Lungime: 31,3 cm
- Lățime: 31,3 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 15.000 ore
- Diametru: 313 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1500
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da

- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514326606
- Greutate netă: 0,49 kg
- Greutate brută: 0,82 kg
- Înăl ıme: 10 cm
- Lungime: 35 cm
- Lă ıme: 35 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.345

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com