


# PHILIPS

Lampă de plafon  
Magneos 286 mm 20 W


Lămpi de tavan

2700 K

Negru



8719514328778



## Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpul de iluminat Philips LED Slim Downlight oferă un efect de lumină naturală pentru utilizare în aplicații de iluminat general. Este o capodoperă subțire pentru tavane joase, creând o ambianță elegantă oriunde acasă. Lumina confortabilă, neagresivă pentru ochi.

### Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.
- Instalare simplă

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

### Material și finisaj

- Material metalic de înaltă calitate

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 25.000 de ore

# Repere

## Adecvat pentru tavane joase Design sub ire


### Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

### Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Material metalic de înaltă calitate



Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

## Durată de viață îndelungată de până la 25.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 25.000 de ore

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 12.500

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

**Caracteristici/accesorii suplimentare incluse**

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

**Caracteristicile fotometrice**

- Unghi fascicul: 110 °
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

**Diverse**

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Suflegerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 185 mA
- Eficacitate: 95 lm/W

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,57 kg
- Înălțime: 2,8 cm
- Lungime: 28,6 cm
- Lățime: 28,6 cm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Diametru: 286 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1900
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514328778
- Greutate netă: 0,57 kg
- Greutate brută: 0,7 kg
- Înălțime: 29,5 cm
- Lungime: 3,3 cm
- Lățime: 29 cm



Data apariției: 2025-03-11  
Versiune: 0.460

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)