

PHILIPS

Lampă de perete
Shades 15 W

myGarden


2700 K

Gri

Rezistent la apă



8719514385368



Economie cu stil

Un design unic pentru momente unice în aer liber. Această elegantă lampă de perete Philips, de culoare gri deschis, răspândește o lumină albă caldă, economică. Efectele superbe de lumină bidirecțională vă invită să vă instalați și să vă relaxați în grădină.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
- Economie de energie

Aduceți designul în grădina dvs.

- Alegeți stilul contemporan
- Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Conectați ambianța și confortul

- Lumină albă caldă și primitoare

Caracteristici speciale

- Efect de lumină bidirecțională
- Ușor de setat pentru fiecare destinație
- Rezistent la intemperii

Repere

Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat



Bec Philips inclus, cu o durată de viață extrem de lungă, de până la 20.000 de ore.

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.


Alegeți stilul contemporan

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul contemporan.

Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Valorifică la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

Lumină albă caldă și primitoare



Philips outdoor este o gamă de lămpi de exterior care creează o lumină caldă și primitoare splendidă. Temperatura culorii luminii este 2700 Kelvin.

Aceasta oferă, de asemenea, lumină din abundență pentru vizibilitate clară, astfel încât să puteți utiliza spațiul exterior oricum doriți după programul de lucru și să vă relaxați în siguranță toată noaptea.

Efect de lumină bidirecțională

Efect de lumină bidirecțională pentru iluminarea generală a grădinii.

Ușor de setat

Această lampă și elementele de fixare sunt proiectate pentru montare simplă, conținând toate elementele utile de care aveți nevoie pentru a demara proiectul, cum ar fi o cheie Torx și șuruburi Torx. Veți găsi instrucțiuni clare despre unde poate fi instalat produsul și informații relevante despre clasificările IP legate de rezistența la apă.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Gri
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,740 kg
- Înălțime: 8,2 cm
- Lungime: 17,1 cm
- Lățime: 17 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificatii tehnice

- Durată de viață de până la: 10.000 ore
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514385368
- Greutate netă: 0,4 kg
- Greutate brută: 0,5 kg
- Înălțime: 24,5 cm
- Lungime: 9,5 cm
- Lățime: 18,5 cm
- Număr material (12NC): 915002149903



Data apariției: 2024-06-17
Versiune: 0.273

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com