

# PHILIPS

Lampă cu piedestal/  
pentru alee Splay 12 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

4000 K

Antracit

Rezistent la apă

8719514417779



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Acest piedestal de exterior Philips Splay de culoarea antracitului are un design elegant. Se aprinde și luminează intrarea cu lumină albă difuză și rece și aduce zonele sociale la via ă, dându-le strălucire cu lumina sa de înaltă calitate.

### **Solu ii de iluminat durabile**

- Durată de via ă mare, de până la 25.000 ore

### **Aduce i designul în grădina dvs.**

- Iluminat modern pentru exterior

### **Lumină cu LED-uri avansate**

- Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED

### **Calitate premium**

- Aluminu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### **Proiectate pentru utilizare în exterior**

- IP44 – rezisten ă la intemperii

### **Caracteristici speciale**

- Lumină puternică

8719514417779

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă rece 4000 K

# Repere

## Durată de viață mare, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## Iluminat modern pentru exterior

Iluminat pentru exterior impresionant, îndrăzneț și minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al corpurilor de iluminat Philips de exterior este modul perfect de a lumina grădinile, aleile și spațiile exterioare.

## Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

## Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă lumineze grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## IP44 – rezistență la intemperii




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## Lumină puternică

Acest corp de iluminat Philips de exterior oferă o lumină puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

## Lumină albă rece 4000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă rece la 4000 K.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Înălțime reglabilă: Nu
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bățai de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambianțe: Nu
- Se potrivește perfect pentru montarea pe orizontală/verticală: Da
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Nu
- Se poate monta în sus sau în jos: Nu
- Se potrivește perfect pentru instalarea pe perete și plafon: Nu
- Cap pivotant (stânga-dreapta): Nu
- Portabil: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Manșon de protecție inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): Nu
- Ștecă pentru Marea Britanie inclus: Nu
- Încărcare USB: Nu
- Lumină caldă albă: Nu
- Rezistent la apă: Da
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

#### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,02 kg
- Înălțime: 60 cm
- Lungime: 12 cm
- Lățime: 16 cm

#### Service

- Garanție: 5 ani

#### Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1200
- Culoare lumină: 4000
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417779
- Greutate netă: 1,02 kg
- Greutate brută: 1,19 kg
- Înălțime: 68 cm
- Lungime: 13 cm
- Lățime: 13 cm
- Număr material (12NC): 929003189201



Data apariției: 2024-06-15  
Versiune: 0.347

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)