

PHILIPS

Lampă de perete
Ulyzo 12 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Negru

Rezistent la apă

8720169266797



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Această lampă de exterior este proiectată înând cont de cele mai recente tendin e și stiluri de via ă pentru a crea atmosfera pe care a i dorit-o întotdeauna. Disponibilă cu lumină albă caldă.

Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Lampă LED de înaltă calitate

Becul cu LED instalat pe această lampă Philips este o soluție unică dezvoltată de Philips. Datorită aprinderii instantanee, fluxul luminos generat este optim și vă aduce culori vii în locuință.

Material de înaltă calitate


Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și este indiferent de condițiile meteorologice.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Nu
- Energie solară: Nu
- Lumină caldă albă: Da
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,9 kg
- Înălțime: 28 cm
- Lungime: 15,3 cm
- Lățime: 13 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1500
- Culoare lumină: 2700 K
- Alimentare de la rețea: 220 – 240 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Putere maximă a becului de înlocuire: 12 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8720169266797
- Greutate netă: 1,9 kg
- Greutate brută: 2,28 kg
- Înălțime: 30,5 cm
- Lungime: 15,6 cm
- Lățime: 18 cm
- Număr material (12NC): 929003363201



Data apariției: 2024-09-17
Versiune: 0.274

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com