

# PHILIPS


Capricorn  
vägglamp 5,5 W

myGarden


2700 K

Antracit

Sensor; Vattentålig



16456/93/16



## Alltid ljust när du kommer hem

Den här antracitgrå Philips Capricorn LED-utomhusväggglampan med rund kupolform är tillverkad i slitstark formgjuten aluminium och har en rörelsesensor i säkerhetssyfte. Den halvmånformiga designen lyser upp utomhusutrymmen med ett starkt och spritt varmvitt ljus.

### Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Lång livslängd på upp till 25 år
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

### Designad för din trädgård

- Rörelsesensor ingår för bekvämlighet och trygghet
- IP44 – väderbeständig

# Funktioner

## Energibesparande



Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

## LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

## Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-lampor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 25 000 timmar (motsvarar 25 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-lampor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll och lampbyten.

## Varmvitt ljus




Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsamt atmosfär.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftton.

## Rörelsesensor ingår



Levereras med rörelsesensor som tänder ljuset när du kommer hem, eller förvarnar när någon närmar sig ytterdörren. När sensorn känner av rörelser tänds lampan automatiskt.

**IP44 – väderbeständig**

Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour har IP-klass 44, vilket innebär att den tål vattenstänk

och är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

## Specifikationer

**Design och finish**

- Färg: Antracit
- Material: Aluminium

**Miljö**

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Ja

**Trädgård**

- Trädgård: Trädgård och uteplats

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Sensor, Vattentätt

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,490 kg
- Höjd: 21,4 cm
- Längd: 21,4 cm
- Bredd: 7,8 cm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 600 lm
- Nätström: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 6 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696131169
- Nettovikt: 0,49 kg
- Bruttovikt: 0,61 kg
- Höjd: 22,1 cm
- Längd: 8,6 cm
- Bredd: 21,6 cm



Publiceringsdatum:  
2025-02-14  
Version: 0.475

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)