

PHILIPS


Ljusslinga 2 m

Lightstrips

3 500 K

Genomskinlig

8718696164273



Överlägsen ljuskvalitet och design

Linjärt behagligt ljus för ditt hem

Matcha din inredning

- Kompakt storlek för mindre utrymmen

Material och ytbehandling


- Material av hög kvalitet

Funktioner

Kompakt storlek för mindre utrymmen

Perfekt för montering i små utrymmen

Material av hög kvalitet



Hållbart och snyggt material håller längre.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Genomskinlig
- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Ja
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nej

Övriga egenskaper

- Ström: 100 mA
- Effektivitet: 87 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,116 kg
- Höjd: 0,26 cm
- Längd: 200 cm
- Bredd: 0,8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 830
- Ljuskälla: 3500
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

8718696164273

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164273
- Höjd: 13,5 cm
- Nettovikt: 0,17 kg
- Längd: 5,5 cm
- Bruttovikt: 0,21 kg
- Bredd: 13,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-28
Version: 0.361

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com