

# PHILIPS

Kronljus 25 W B35  
E14 x2

LED

2700 K

250 lm

15 000 tim.



8719514310018



## Det allra senaste inom LED för hemmet

Sofistikerad LED-ljuskälla som erbjuder allmänbelysning till dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta lampor.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

## Storlek

- Höjd: 10,6 cm
- Bredd: 3,5 cm

## Design och finish

- Material: Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 250 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 89 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514310018
- EOC: 871951431001800
- Produkttitel: LED 25W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.41
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 2,8 W
- Wattmotsvarighet: 25 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

## Produktens mått och vikt

- Längd: 10,6 cm

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 453218

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514310018
- Nettovikt: 0,08 kg
- Bruttovikt: 0,12 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 8,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929002977061



Publiceringsdatum:  
2024-09-18  
Version: 0.334

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)