

# PHILIPS

## Dive infälld lampa

Infällda lampor

2700 K

Svart

Dimbar; Vattentålig



8719514331556



## Skapa den perfekta atmosfären med dimbart ljus av hög kvalitet.

Skapa den perfekta stämningen med dimbara, infällda Philips LED-spottar. Du kan enkelt dimra din belysning från klart ljus till mysiga toner. Passar perfekt i badrummet.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 10 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, Vattentätt

## Övriga egenskaper

- Ström: 31 mA
- Effektivitet: 58 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,114 kg
- Hålllängd: 7.0 cm
- Hållbredd: 7.0 cm
- Höjd: 5,5 cm
- Längd: 8,5 cm
- Infällningsdjup: 1,5 cm
- Bredd: 8,5 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 85 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 350
- Ljusfärg: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5.5
- IP-kod: IP65/IP20
- Skyddsklass: Klass II

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514331556
- Nettovikt: 0,12 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 7,5 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:  
2024-11-22  
Version: 0.230

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)